



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W dolne krawędzie ścian bocznych **1, 3** wbić ślizgacze **k1**.
3. Do ściany bocznych **1, 3** przykręcić podpórki drążka **n1** używając wkrętów **p1**.
4. Do ściany bocznych **1, 3** przykręcić prowadniki zawiasów **b1**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą konfirmatów **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Ścianę tylną **6** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
8. Do drzwi **5** przykręcić puszkę zawiasów **a2**.
9. Zamocować drzwi **5** i wyregulować.
10. Do drzwi **5** przykręcić uchwyt **c97** używając wkrętów **p8**.
11. Włożyć drążek szafy **7**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

SPIDO

Szafa

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 80 cm, WYSOKOŚĆ: 195,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 51,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1950x495	M33-101
2	767x495	M33-301
3	1950x495	M33-102
4	767x60	M33-401
5	1886x396	M33-001
6	1885x791	M33-901
7	760x24	dr-760

